

Garant GRIDLINE

**Rohový modul s tmavě šedou deskou Elupan, Pracovní deska délka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920103 1000
GTIN	4062406119591
Třída artiklu	91P

**Popis****Provedení:**

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Jednoduché provedení s příložným úhelníkem z ocelového plechu, výškově přestavitelnou opěrnou nohou, nosnost **150 kg**. Možnost ručního nastavení výšky.

**Vhodné pro:**

Pracovní stanice mLevel.

**Lakování:**

**Podstavec** antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), **boční a zadní stěny** světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

**Technický popis**

Plynulé nastavování výšky	ne
Hmotnost	32 kg
Řada	Pracovní stanice
Šířka	1000 mm
Potah pracovní desky	Eluplan (plast), (potah linoleum)

Vybíhající na hloubku palety	800 mm
Materiál pracovní desky	Dřevěné jádro s potahem z plastu Eluplan
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Povrch pracovní desky	Antistatický potah, velmi odolný vůči oděru, středně pevný, neodolný vůči světlu
Pracovní deska hloubka	1000 mm
Tloušťka obkladu	2 mm
Hloubka	800 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Barva povrchu pracovní desky	tmavě šedý
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	150 kg
Provedení výškového nastavení	Mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracoviště