

Garant GRIDLINE

Rohový modul s deskou Eterlux, Pracovní deska délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920104 1000
GTIN	4062406119607
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Rohové pracoviště pro pracovní stanici. Jednoduché provedení s příložným úhelníkem z ocelového plechu, výškově přestavitelnou opěrnou nohou, nosnost **150 kg**. Možnost ručního nastavení výšky.

Vhodné pro:

Pracovní stanice mLevel.

Lakování:

Podstavec antracitová šedá RAL 7016 (nekonfigurovatelná), **boční a zadní stěny** světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Technický popis

Pracovní deska hloubka	1000 mm
Materiál pracovní desky	Dřevěné jádro s potahem Eterlux
Pracovní deska délka	1000 mm
Barva povrchu pracovní desky	světle šedá
Hmotnost	32 kg

Tloušťka obkladu	2,7 mm
Vybíhající na hloubku palety	800 mm
Šířka	1000 mm
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	700 - 1000 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Plynulé nastavování výšky	ne
Řada	Pracovní stanice
Hloubka	800 mm
Povrch pracovní desky	Potah velmi odolný proti poškrábání a vysoké teplotě
Potah pracovní desky	Eterlux (melamin/fenolová pryskyřice)
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení pracoviště	700-1000 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	150 kg
Provedení výškového nastavení	Mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Rohové pracoviště