


Garant**Elektricky výškově nastavitelné pracoviště nosnost max. 350 / 300 kg deska Eluplan tmavá, Typ: 1500****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920306 1500
GTIN	4062406119799
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Základní rám se zvedací jednotkou s příčnými výztuhami bočně a vzadu pro stabilizaci. 50 mm silná deska, tmavý Eluplan. Pracovní stůl **bez** střížných plechů; bez možnosti řadového uspořádání.

Lakování:

Výškově nastavitelné nohy černé, příčné výztuhy antracitová šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Doporučení:

Lehké montážní práce vsedě a vestoje.

Upozornění:

Z důvodu maximální nosnosti by se měla používat jen pojízdné skříňky. Zabraňte montáži skříní pod pracovní desku. Další díly nástavby příslušně snižují nosnost. Dodávka kompletně smontovaná.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí	ano
Hloubka	750 mm
Šířka	1500 mm

Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	610 - 1200 mm
Nosnost při dlouhodobém zatížení	350 kg
Hmotnost	89 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Materiál pracovní desky	Eluplan tmavý
Maximální nosná síla	350 kg
Pracovní deska hloubka	750 mm
Rychlost zvedání	22 mm/s
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	350 kg
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Tloušťka materiálu	1 mm
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	50 mm
Druh produktu	Pracovní stůl