

Mahr**Kompaktní přístroj délkového měření, Typ: 1200****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	434707 1200
GTIN	4059192054687
Třída artiklu	43A

Popis**Provedení:**

Kompaktní plášť s barevným kontrastním displejem TFT s vysokým rozlišením. Připojení pro jeden indukční dotyk. Displej s plynulým nakláněním pro optimální úhel pohledu. Směr měření lze přepínat. Síťový a bateriový provoz.

Funkce:

- **Dynamické měřicí funkce: max, min, max-min.**
- **Vystředění ukazatele na střed tolerančních mezí.**
- **Ochrana menu heslem.**

Použití:

Jako displej pro indukční dotyk s kompatibilitou Mahr pro jednoduché měření (+ A, – A). Ideální pro stacionární a mobilní použití v dílně a ve výrobě.

Rozsah dodávky:

Včetně návodu k obsluze, síťového napáječe (115 – 230 V, 50 – 60 Hz).

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498938.

Přepínatelné rozlišení: mm / palce

Rozhraní: Rozhraní USB

Rozhraní: Rozhraní USB

Rozhraní: Rozhraní RS232C

Rozsah měření: ± 3 až ± 5000 μm

Stupnice nastavitelná: 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm

Maximální rozlišení: 0,1 μm

Délka: 150 mm

Šířka: 130 mm

Výška: 170 mm

Technický popis

Délka	150 mm
Šířka	130 mm
Maximální rozlišení	0,1 μm
Výška	170 mm
Hmotnost	1 kg
Stupnice nastavitelná	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Rozsah měření	± 3 až ± 5000 μm
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Druh produktu	Přístroj pro zobrazování naměřených hodnot

Příslušenství

Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný Typ 1300TA	434750 1300TA
Indukční dotyk pro měření délky, nástrčný Typ 1300MA	434750 1300MA
Digitální dotyk pro měření délky radiální USB Typ GT62	434797 GT62
Připojovací kabel Typ D2	498938 D2
Připojovací kabel Typ USB2	498938 USB2
Indukční dotyk pro měření délky Typ 2004M	434760 2004M
Připojovací kabel Typ R2	498938 R2
Indukční dotyk pro měření délky Typ 2004T	434760 2004T

Digitální dotyk pro měření délky axiální USB Typ GT61

434795 GT61