



Přímá bruska, Typ: 722324



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722324
GTIN	4014586880594
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obráběné ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**

Univerzální přímá bruska pro práce na obtížně přístupných místech. Tenké a praktické hrdlo umožňuje vnitřní broušení.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin Ø 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

Technický popis

Označení výrobce	GSZ4-280EL
Délka kabelu	4 m
Příkon	350 W
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Hmotnost	1,5 kg
Elektronická předvolba otáček	ano
Rozsah otáček	13000 - 28000 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	077268 6
--------------------------------------------	----------