



Přímá bruska, Typ: 722319



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077261 722319
GTIN	4014586879444
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

- **Velmi praktická přímá bruska.**
- **Klidný chod díky několikanásobně uloženému vřetenu.**
- **Výkonný motor s vysokým trakčním výkonem.**
- **Díky regulaci otáček je obzvláště vhodný pro obrábění ušlechtilé oceli a také pro broušení a leštění.**
- **Vhodný pro brusná tělíska a tvrdokovové frézy.**
- **Výkonná přímá bruska s dlouhým vřetenem.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínacích kleštin Ø 6 mm, 2 upínacích klíčů OK13 a OK17.

Upozornění:

Přímé brusky jsou povoleny pro použití technických fréz do Ø 12 mm.

Technický popis

Příkon	750 W
Označení výrobce	GSZ8-280PEL
Délka kabelu	4 m
Hmotnost	1,8 kg
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Elektronická předvolba otáček	ano
Rozsah otáček	8500 - 28000 min ⁻¹
Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Přímá bruska

Příslušenství

Kleština pro přímou brusku Kleština Ø 6 mm	077268 6
--	----------