

**Mahr**

**Digitální páčkový úchylkoměr, délka dotykového raménka 41,2 mm, Rozsah měření v jednom směru / Ø pouzdra: 0,25/43mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	436505 0,25/43
GTIN	4059192013516
Třída artiklu	43A

## Popis

### Provedení:

Digitální páčkový úchylkoměr s digitálním a analogovým zobrazením **odečítání 1/1000**.

**Režim měření:** Normální / MIN / MAX / MAX-MIN. Možné zadání opravného faktoru.

### Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032, upínací čep Ø 8 mm, klíč pro měřicí dotyk, měřicí dotyk z TK Ø 2 mm.

### Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 498951. Náhradní dotyk viz č. 436210; 436240.

## Technický popis

Oblast necitlivosti měření $f_u$	7 $\mu\text{m}$
Rozpětí odchylek $f_e$	10 $\mu\text{m}$

Rozsah měření v jednom směru	0,25 mm
Měřicí síla	0,07 N
Ø pouzdra	43 mm
Rozsah vyklopení	2×100 stupeň
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Délka dotykového raménka	41,2 mm
Ø měřicí kuličky	2 mm
Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Ochranná třída IP	IP 65
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Měřicí technika	digitální
Kalibrování	C5
Druh produktu	Packovy uchylkomer

## Služby

Kalibrace DAkkSMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023340 ANALOG
KalibrováníMěřicí přístroj se snímací páčkou Typ ANALOG	023330 ANALOG

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
TK dotyky délka dotykového raménka 36,5 mm Ø měřicí kuličky 2 mm	436240 2
Připojovací kabel Duplex Typ R2	498951 R2

TK dotyky délka dotykového raménka 12,5 mm Ø měřicí  
kuličky 2 mm

436210 2

Připojovací kabel Duplex Typ USB2

498951 USB2