

**HOLEX****Siko kleště atramentované, s povlakovanou rukojetí, Celková délka: 300mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	706145 300
GTIN	4062406121051
Třída artiklu	72B

## Popis

**Provedení:**

**Průchozí kloub** (= dvojitě vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.

Kleště černě atramentované. Hlava leštěná. Rukojeti s vícesložkovými potahy.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.

## Technický popis

Rozsah upnutí pro trubky	2 palec
Rozsah upnutí pro 6hran	48 mm
Celková délka	300 mm
Druh produktu	Instalatérské kleště a Siko kleště