

Garant**Brusná čepička (CER), zrno 150, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 0713G**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	553038 0713G
GTIN	4062406122737
Třída artiklu	51E

Popis

Provedení:

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn**.

Keramické zrno (CER) ideální pro obrábění nerezových ocelí a niklových sloučenin. Vysoký úběrový výkon a chladný brus.

Použití:

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasunou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

Upozornění:

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

Technický popis

Tvar	G
Ø brusné čepičky	7 mm
Délka brusné čepičky	13 mm
Doporučené otáčky	30000 min ⁻¹

Zrnitost	150
Atribut názvu produktu	zrno 150
Druh produktu	Brusná čepička

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
suché	vhodný		