

**3M Roloc™****Kotouč pro hrubé čištění (SiC), Ø 76,2 mm, Provedení rouna: CRS****Údaje o objednávce**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 554057 CRS     |
| GTIN           | 50048011183508 |
| Třída artiklu  | 53M            |

**Popis****Provedení:**

Brusné kotouče pro hrubé čištění se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Otevřená struktura, nezanáší se. **Vysoký úběr** pro univerzální čištění.

**Použití:**

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

**Technický popis**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Ø kotouče                   | 76,2 mm                 |
| Označení 3M                 | CR-DR                   |
| Maximální počet otáček      | 15000 min <sup>-1</sup> |
| Brusivo                     | karbid křemíku (SiC)    |
| Zkratka brusiva             | SiC                     |
| Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 %                 |
| Atribut názvu produktu      | Ø 76,2 mm               |
| Druh produktu               | hrubé čisticí rouno     |

**Údaje o uživateli**

|                  | <b>Použití</b>  | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Kód ISO</b> |
|------------------|-----------------|----------------------|----------------|
| Al Mg            | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 60 HRC    | vhodný          |                      |                |
| Ocel < 67 HRC    | vhodný          |                      |                |
| INOX             | vhodný          |                      |                |
| Ti               | vhodný          |                      |                |
| GG(G)            | vhodný          |                      |                |
| CuZn             | vhodný          |                      |                |
| Plasty, GFK      | vhodný          |                      |                |
| Dřevo            | vhodný          |                      |                |
| Kámen            | omezené použití |                      |                |
| Laky             | vhodný          |                      |                |
| Uni              | vhodný          |                      |                |
| mokrý max.       | omezené použití |                      |                |
| suchý            | vhodný          |                      |                |