

**Garant**

**Brusná čepička (Speciální korund), zrna 320, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1626G**

**Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 553056 1626G  |
| GTIN           | 4062406123291 |
| Třída artiklu  | 51E           |

**Popis****Provedení:**

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn.**

**Speciální korund (A)** s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

**Použití:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasounou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Upozornění:**

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

**Technický popis**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Ø brusné čepičky     | 16 mm                   |
| Doporučené otáčky    | 12000 min <sup>-1</sup> |
| Délka brusné čepičky | 26 mm                   |
| Tvar                 | G                       |

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Brusivo                | Korundové brusné zrno (A) |
| Zkratka brusiva        | A                         |
| Zrnitost               | 320                       |
| Atribut názvu produktu | zrno 320                  |
| Druh produktu          | Brusná čepička            |

### Údaje o uživateli

|                  | Použití         | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------|-----------------|----------------|---------|
| Al Mg            | omezené použití |                |         |
| Ocel < 900 N/mm  | vhodný          |                |         |
| Ocel < 1400 N/mm | vhodný          |                |         |
| Ocel < 55 HRC    | vhodný          |                |         |
| Ocel < 60 HRC    | omezené použití |                |         |
| INOX             | vhodný          |                |         |
| Ti               | omezené použití |                |         |
| GG(G)            | vhodný          |                |         |
| CuZn             | vhodný          |                |         |
| Plasty, GFK      | omezené použití |                |         |
| Dřevo            | omezené použití |                |         |
| Uni              | vhodný          |                |         |
| suché            | vhodný          |                |         |