

**Garant**

**Brusná čepička (Speciální korund), zrno 80, Ø, délka brusné čepičky, tvar: 1015A**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	553050 1015A
GTIN	4062406123383
Třída artiklu	51E

**Popis****Provedení:**

Vysoká agresivita a rychlý úběr díky **optimalizované vazbě zrn.**

**Speciální korund (A)** s pojivem pro univerzální použití ve výrobě nástrojů a forem.

**Použití:**

Bezešvě tvarované brusné čepičky se nasounou na gumové těleso a jsou při běžícím stroji bezpečně přidržovány odstředivou silou. **Brusné čepičky lze rychle a snadno vyměnit** (našroubovat/vyšroubovat ve směru drážky).

**Upozornění:**

Kompatibilní pouze s přebroušenými systémy nosičů brusných čepiček č. 553100.

**Technický popis**

Délka brusné čepičky	15 mm
Ø brusné čepičky	10 mm
Tvar	A
Doporučené otáčky	20000 min <sup>-1</sup>

Brusivo	Korundové brusné zrno (A)
Zkratka brusiva	A
Zrnitost	80
Atribut názvu produktu	zrno 80
Druh produktu	Brusná čepička

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	omezené použití		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
Dřevo	omezené použití		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		