

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky: 63/12HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320010 63/12HP
GTIN	2050002004665
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Náhradní díl	S01
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Ø minimálního předvrtání D ₁ min	80 mm
Vzdálenost hrotů os f	45 mm
Ø stopky	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CC.. 1204..
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano

Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Soustružnický držák