

HELICOIL® Plus

made by BOLLHOFF

**Vestavné vřeteno, Druh / velikost závitu: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	082808 M10
GTIN	4250361211119
Třída artiklu	04D

**Popis****Provedení:**

Zašroubovací nástroj pro závitové vložky HeliCoil® plus.

Velmi pevné, volně průchozí závitové vložky z ušlechtilé oceli s **vysokou odolností vůči opotřebení, nízkým třením závitu** s úzkými tolerancemi, **vysokou kvalitou povrchu i odolností vůči korozi a vysokým teplotám**. Osvědčená kvalita z drátu s kosočtvercovým profilem, který je tvarován do pružné šroubovice. Díky tomu vzniká oboustranně použitelný vnitřní závit. Pružná konstrukce umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže a pnutí a vytváří tak **trvalé šroubové spojení nejvyšší kvality pro všechna provozní zatížení** (statické, dynamické) s **ideálním přenosem síly**. Jednoduše uspořádaný rozsah zavádění zaručuje **nekomplikanou rychlou montáž**, protože závitovou vložku lze přiložit a vestavěným vřetenem zašroubovat jako šroub bez nástrojové objímky a zaváděcí patrony.

**Použití:**

K hospodárné **obnově poškozených** nebo **opotřebovaných závitů** a jako konstrukční prvek k **pancéřování závitů** při použití materiálů s malou pevností ve stříhu (např. hliníkové a hořčíkové slitiny).

**Upozornění:**

- **Vhodné mezní kalibrační trny pro kontrolu závitů viz č. 486000 a násl.**
- **Samozajišťovací vložky, jiné rozměry a závitové vložky UNC / UNF k dodání na poptávku.**

**Technický popis**

Druh závitu	M10
Druh produktu	Oprava závitů – příslušenství

