

SWISS TOOLS

Soustružnický držák pravý, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky: 63/11HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320030 63/11HP
GTIN	2050002004689
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Vzdálenost hrotů os f	45 mm
Ø stopky	63 mm
Náhradní díl	S05
Ø minimálního předvrtání D ₁ min	80 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	pravý
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano

Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Soustružnický držák