

SWISS TOOLS

Soustružnický držák neutrální, HSK-T, Ø stopky / velikost destičky – rozměr A: 6311-130HPmm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	320070 6311-130HP
GTIN	2050002004757
Třída artiklu	36D

Popis**Upozornění:**

Vhodnou **HP trysku** č. 320001 objednávejte samostatně! Náhradní díly č. 320610 – 320626 naleznete v seznamu náhradních dílů.

Upínací čepy PSC na poptávku.

Technický popis

Ø stopky	63 mm
Vhodná vyměnitelná břitová destička	DC.. 11T3..
Délka vyložení rozměr A	130 mm
Náhradní díl	S05
Upnutí	HSK-T
Způsob použití	neutrální
Norma pro upínání	ISO 12164-3
Vnitřní chlazení	ano
Typ stopky	Kuželová dutá stopka
Druh produktu	Soustružnický držák

