



## Magnetický měřicí stativ 2násobné jemné nastavování, Typ: 290



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	441174 290
GTIN	7290005394607
Třída artiklu	46G

### Popis

#### Provedení:

Mechanický magnetický měřicí stativ s mechanickým centrálním blokováním. Všechny 3 klouby se upínají pomocí pouze jedné otočné rukojeti. Plynule regulovatelná upínací síla s vysokou stabilitou. Kulové klouby umožňují rychlé a jednoduché polohování. Magnetická noha s otočným spínačem a prizmatickou dosedací plochou.

Univerzální upínač úchylkoměrů pro upínací stopky  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 palce a měřicí přístroje s prizmatickým upínáním. **Velmi přesná možnost seřizování díky dvojitému jemnému nastavování** na upínači úchylkoměru a magnetické noze.

### Technický popis

Délka kloubového ramena $L_2$	113 mm
Délka kloubového ramena $L_1$	133 mm
Výška magnetické nohy	55 mm
Vyložení	317 mm
Šířka magnetické nohy	50 mm

Přidržná síla	800 N
Délka magnetické nohy	60 mm
Maximální zatížení	8 kg
Připojovací závit dole	M8
Druh produktu	Merici stativ

## Příslušenství

Podstavec pro stativ Typ 1	442140 1
Uchytení pro měřicí stativ Typ H	442100 H
Podstavec pro stativ Typ V	442120 V
Podstavec pro stativ Typ 1	442120 1
Podstavec pro stativ Typ K3	442120 K3
Podstavec pro stativ s jemným nastavením Typ 0	442125 0
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Podstavec pro stativ Typ 0	442120 0
Podstavec pro stativ Typ 0	442140 0
Uchytení pro měřicí stativ Typ K1	442100 K1
Podstavec pro stativ Typ 1	440868 1
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytení pro měřicí stativ Typ K2	442100 K2
Uchytení pro měřicí stativ Typ CA	442100 CA
Uchytení pro měřicí stativ Typ QR	442100 QR
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442104 2SM
Uchytení pro měřicí stativ Typ 2SM	442100 2SM
Náhradní otočná rukojeť pro 3D kloubové rameno Typ 290	442112 290