

Garant**Pilový pás na kov 27×2750, Zubů na palec: 5/8****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 173597 5/8 |
| GTIN | 4062406124731 |
| Třída artiklu | 11S |

Popis**Provedení:**

GARANT – výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 **odolným proti opotřebení** a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

Použití:

Kombinované ozubení 0° – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

Kombinované ozubení 10° – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

Normální ozubení 0° – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

Normální ozubení 10° – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

Upozornění:

Záběh nového pásu: Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 0 stupeň

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 0 stupeň

Šířka: 27 mm

Tloušťka: 0,9 mm

Délka: 2750 mm

Technický popis

| | |
|----------------|-------------------|
| Tloušťka | 0,9 mm |
| Šířka | 27 mm |
| Délka | 2750 mm |
| Ozubení | kombinované |
| Úhel čela | 0 stupeň |
| Řezný materiál | HSS Co 8 |
| Druh produktu | Pilový pás na kov |