

**Garant****Pilový pás na kov 34×4400, Zubů na palec: 4/6H****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 173851 4/6H   |
| GTIN           | 4062406125028 |
| Třída artiklu  | 11S           |

**Popis****Provedení:**

**GARANT** – výkonný bimetalový pilový pás se zubovým břitem M42 **odolným proti opotřebení** a se speciálním flexibilním nosným pásem se zvýšenou zatížitelností zad.

**Použití:**

**Kombinované ozubení 0°** – s velice nízkým kmitáním, pro velký rozsah průřezů (na trubky a profily, plný materiál do maximálně 70 mm).

**Kombinované ozubení 10°** – **univerzální** pro velký rozsah průřezů (pro plný materiál od 50 mm).

**Normální ozubení 0°** – pro malé až střední průřezy do maximálně 70 mm délky záběru.

**Normální ozubení 10°** – pro větší průřezy od 50 mm délky záběru.

**Upozornění:**

**Záběh nového pásu:** Viz příručka pro obrábění GARANT č. 110010 a informační stránka.

Řezný materiál: HSS Co 8

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 10 stupeň

Ozubení: kombinované

Úhel čela: 10 stupeň

Šířka: 34 mm

Tloušťka: 1,1 mm

Délka: 4400 mm

## Technický popis

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Šířka          | 34 mm             |
| Délka          | 4400 mm           |
| Tloušťka       | 1,1 mm            |
| Úhel čela      | 10 stupeň         |
| Ozubení        | kombinované       |
| Řezný materiál | HSS Co 8          |
| Druh produktu  | Pilový pás na kov |