



Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000, palce, Rozměr klíče: 11/16palec



Údaje o objednávce

Artikové číslo	614890 11/16
GTIN	4013288167439
Třída artiklu	63F

Popis

Provedení:

Zápustkově kované. Očková strana se stabilní ráčnou s jemnými zuby (80 zubů) s lehkým chodem s obzvláště malým úhlem uchopení 4,5°. Otevřená strana s profilem dvojitého 6-hranu a vyměnitelnou kalenou kovovou destičkou plní funkci držení a slouží jako koncový doraz, brání sklouznutí a umožňuje dosažení malého úhlu zpětného otočení.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Délka klíče L: 235 mm

Šířka čelisti b: 39 mm

Výška čelisti h₁: 9 mm

Výška oka h₂: 11 mm

Ø oka D: 33,8 mm

Technický popis

Délka klíče L	235 mm
Výška oka h ₂	11 mm
Ø oka D	33,8 mm
Šířka čelisti b	39 mm
Rozměr klíče	11/16 palec
Výška čelisti h ₁	9 mm
Rozměry velikostí klíčů	palcové
Označení výrobce	6000 Joker Imperial

Poloha kroužku	0 stupeň
Počet břitů	80
Úhel uchopení	4,5 stupeň
Výrobní postup	Zápustkově kované
Materiál	Chrom-molybdenová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ne
Druh produktu	Maticový klíč