

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 12/20mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273963 12/20
GTIN	4062406128128
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.

Technický popis

Celková délka L	78 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	20 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč