

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, pravý, Ø stopky DS / délka vyložení L1: 12/12mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273963 12/12
GTIN	4062406128111
Třída artiklu	21U

Popis

Provedení:

- Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
- Nejjednodušší manipulace při výměně břitové destičky.

Technický popis

Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 1
Celková délka L	70 mm
Nepodepřená délka L ₁ odsazené držáky	12 mm
Upínací výška L ₂	11 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ano
Možnost axiálního upichování	ano
Druh produktu	vyvrtávací tyč