

## HEDI

### Navíječka kabelů, Typ: 20N



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	081197 20N
GTIN	4003644000487
Třída artiklu	08B

#### Popis

##### Provedení:

Navíječka kabelů s **vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky**. Uzavřený **plastový plášť**, odolný proti lomu. Tepelná **ochrana proti přetížení**, robustní neoprenový kabel H07RN-F s přípojovací spojkou.

Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s **rozsahem otáčení 150°**.

##### Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles  $\varnothing < 12$  mm, musí ale být zabráněno dotyku.

##### Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

##### Upozornění:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066 až 080079.

#### Technický popis

Typ	20N
Délka kabelu	20 m
Konstrukce kabelu	5G1,5
Jmenovitý výkon odvinutý	3000 (16 A) W

Materiál korpusu	plast
Výška	450 mm
Třída kabelu	H07RN-F
Šířka	208 mm
Materiál kabelu	Neoprenová guma
Délka	361 mm
Jmenovité napětí	400 V
Ochranná třída IP	IP 24
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Navíječka kabelů