

Mitutoyo**Digitální výškoměr QM-Height se vzduchovým polštářem, Typ: 600****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	445234 600
GTIN	4946368760629
Třída artiklu	44B

Popis**Provedení:**

Velmi přesný, kompaktní, ručně nastavitelný výškoměr se snadno odečitatelným monochromním LCD displejem. Celá řada měřicích a analytických funkcí pro zpracování dat. Rychlá, jednoduchá volba funkcí a všech důležitých výpočtů vnitřních a vnějších průměrů a vzdáleností. Neomezená rychlost posuvu. Vylepšená životnost baterií.

Vzduchový polštář pro snadné a plynulé posunování.**Použití:**

Ideální pro dílny a měřicí pracoviště.

Rozsah dodávky:

Včetně kuličkového dotyku Ø 5 mm, kalibračního bloku, 4 baterií č. 081561 vel. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Dotyk, rýsovací jehla, datový kabel a síťový adaptér.

Technický popis

Kroková hodnota číslic přepínatelná	0,001 / 0,0005 mm
Počet obsažených baterií	4
Odchylka pravouhlosti (čelně)	12 µm

Rozsah měření	0 - 600 mm
Přesnost opakování – rovina	1,8 µm
Kalibrování	E2
Mez přesnosti (L = měřená délka v mm)	2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Měřicí síla	1,5 ±0,5 N
Způsob pojezdu měřicích saní	ruční
Maximální rozsah použití	0 - 715 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 LR6
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Zdroj energie	Síťový provoz
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní USB
Zajištění hodnot měření	jednorázové nastavení nulového bodu
Měřicí technika	digitální
Druh produktu	Výškoměr

Služby

KalibrováníDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024000 800
Kalibrace DAkkSDigitální výškoměr Maximální rozsah měření 800 mm	024010 800