

**Sada adaptérů pro očkový klíč s ráčnou, Počet dílů: 4****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	614852 4
GTIN	4062406128395
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

6hranná stopka s odpruženou kuličkou resp. tlačným prvkem pro uchycení v očkovém klíči.
Vel. 1–3: Vnější čtyřhran podle DIN 3120 s vyhazovačem k uchycení nástrčných hlavíc.
vel. 4: Vnitřní šestihran podle DIN 3126 D 6,3 k upnutí bitů.

Výhoda:

Díky adaptéru se očkový klíč s ráčnou s OK 10, 13 resp. 19 mm stane ráčnou.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Po 1 adaptéru č. 614850: vel. 1; 2; 3; 4

Upínání OK: 10 mm

Upínání OK: 13 mm

Upínání OK: 19 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Upínací 4hran: 3/8 palec

Upínací 4hran: 1/2 palec

Technický popis

Upínání OK	10 mm
------------	-------

Upínání OK	13 mm
Upínání OK	19 mm
Upínací 4hran	1/4 palec
Upínací 4hran	3/8 palec
Upínací 4hran	1/2 palec
Hnací 6hran	D 6,3 mm
Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	chromované
Druh produktu	Čtyřhranný adaptér

Příslušenství

Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 5	614810 5
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 4	614810 4
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 13 mm	614820 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení Rozměr klíče 10 mm	614816 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou Rozměr klíče 13 mm	614812 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614875 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 13 mm	614870 13
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře krátké provedení Počet klíčů 5	614818 5
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře Počet klíčů 10	614810 10
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15° Rozměry klíčů 17X19 mm	614845 17X19

Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614875 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 10 mm	614820 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou přepínatelný 15° zalomený Rozměr klíče 19 mm	614820 19
Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou Rozměr klíče 19 mm	614812 19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře s výkyvnou hlavou Počet klíčů 5	614814 5
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení Rozměr klíče 19 mm	614816 19
Oboustranný očkový klíč s ráčnou Rozměr klíče 10X12 mm	614843 10X12
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15° Rozměry klíčů 10X11 mm	614845 10X11
Otevřený / očkový klíč s ráčnou krátké provedení Rozměr klíče 13 mm	614816 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6001 Switch, přepínatelný, 15° zalomený Rozměr klíče 13 mm	614875 13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 19 mm	614870 19
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře s výkyvnou hlavou Počet klíčů 10	614814 10
Sada otevřených/očkových klíčů s ráčnou, v pouzdře krátké provedení Počet klíčů 10	614818 10
Otevřený / očkový klíč s ráčnou JOKER 6000 Rozměr klíče 10 mm	614870 10
Oboustranný očkový klíč s ráčnou, zalomený 15° Rozměry klíčů 12X13 mm	614845 12X13
Otevřený / očkový klíč s ráčnou s výkyvnou hlavou Rozměr klíče 10 mm	614812 10
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 4	614850 4
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 1	614850 1
Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 2	614850 2

Adaptér pro očkové klíče s ráčnou Typ 3

614850 3