

Garant**Pár rukavic MASTER FIT, Velikost rukavice: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	094305 6
GTIN	4062406128807
Třída artiklu	01H

Popis**Provedení:**

Anatomicky tvarované víceúčelové rukavice s dvojitým povlakem z nitrilu a nitrilové pěny s PU na vodní bázi. Velice příjemný nosný materiál s **18vláknovou úpletovou technikou** z nylonu pro vynikající pocit dotyku. Hodí se jak do suchého pracovního prostředí, tak do prostředí, kde se vyskytuje olej, maziva a vlhkost. Neobsahují DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

Ochranná kategorie	Kategorie II
Řada	MASTER FIT
Velikost rukavice	6
Druh rukavic	Víceúčelové rukavice

Oděv standard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnost rukavice	Bez DMF
EN 388	4121X
Materiál nosiče	Nylon
Povlak	nitril / PU
varianta povlaku	vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití	Allround
Rozsah použití	Přesnost
Délka	250 mm
Barva	modrá / oranžová
Technologie pletení	18G
Použití	vícerozúčelové
Druh produktu	Víceúčelové rukavice