

**WEKEM®****Tlakový rozprašovač, Typ: 1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	083519 1
GTIN	4260205365540
Třída artiklu	08G

**Popis****Provedení:**

Kvalitní plastový box. Praktický hříbový úchyt k vytvoření tlaku. Nastavitelná **tryska** od rozprašované mlhy po bodový proud.

S těsněním Viton odolným vůči rozpouštědlům.

**Použití:**

Odolné proti kyselinám, jako jsou kyselina fosforečná, sírová, octová, křemičitá, šťavelová.

Vhodné pro metanol, alkálie a ketony, jako je např. hydroxid sodný, čpavek, hydroxid vápenatý.

**Upozornění:**

Nevhodné pro silikonový odmašťovač nebo čistič brzd. Použijte namísto toho č. 083517 vel.

1. Položka byla testována výhradně s výrobky značky WEKEM. Neposkytujeme žádné záruky kompatibility s výrobky od jiných výrobců.

**Technický popis**

Materiál těsnění	EPDM
Materiál rozprašovací hlava	PA
Materiál rozprašovací trysky	plast

Objem	1 l
Maximální provozní tlak	3 bar
Druh produktu	rozprašovač