



Ráčna s jemným ozubením prepínateľná, 1/4 palce, Typ: 1/4



Údaje o objednávke

Artikové číslo	632365 1/4
GTIN	3662424092138
Trieda artiklu	63V

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S inovativním řízením měniče, umístěným přímo na rukojeti, pracovní úhel 4,5°.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chrom vanadiová ocel, leštěné provedení.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Počet břitů: 80

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Celková délka	120 mm
Počet břitů	80
Pracovní úhel	4,5 stupeň
Povrch	chromovaný
Druh produktu	ráčna