



Akumulátorový vrtací šroubovák bez akumulátoru, nabíječky, Typ: M18FDD2-2



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|------------------|
| Artikové číslo | 070211 M18FDD2-2 |
| GTIN | 4058546222116 |
| Třída artiklu | 03L |

Popis

Provedení:

Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE

silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**.

Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost.

Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC s aretací vřetena.

LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort.

Rozsah dodávky:

Verze **bez akumulátoru, nabíječky**. Včetně přepravního kufru.

Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073820 a č. 073840.

Obal: systémový kufřík (HD=Heavy Duty)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Milwaukee typ B 18 V

Označení výrobce: M18FDD2-0X

Konstrukce motoru: Bezkartáčový motor

Počet obsažených akumulátorů: 0

Typ akumulátoru: Li-Ion

Napětí akumulátorů: 18 V

Maximální točivý moment tvrdý: 135 Nm

Technický popis

| | |
|--|----------------------------------|
| Obal | systémový kufřík (HD=Heavy Duty) |
| Typické použití | Heavy Duty |
| Maximální vibrace dle EN | <2,5 m/s ² |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli | 16 mm |
| Maximální otáčky 2. stupně | 2000 min ⁻¹ |
| Rychloupínací sklíčidlo rozsah upnutí | 1,5 - 13 mm |
| Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí | Milwaukee typ B 18 V |
| Označení výrobce | M18FDD2-0X |
| Maximální točivý moment tvrdý | 135 Nm |
| Maximální otáčky 1. stupně | 0 - 550 min ⁻¹ |
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový motor |
| Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva | 89 mm |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Druh produktu | Šroubovák |

Příslušenství

| | |
|--|----------------|
| Li-Ion systém M18B2 Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MB18 V | 073827 MB18 |
| Akumulátorová nabíječka Typ M1218C | 073840 M1218C |
| Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC | 073840 M1218FC |
| Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2 | 073920 OSD2 |

Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1

073920 WB1