

KÄRCHER**Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT65APME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT65APME
GTIN	4039784727366
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Profesionální průmysloví vysavače se 2 motory s nerezovou nádobou.**
- **Robustní nádoba 65 l s nárazníky a kovovými říditelnými kolečky.**
- **Téměř konstantní sací výkon díky efektivnímu poloautomatickému čištění filtru AP pomocí manuálně aktivovaného vzduchového rázu.**

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

Upozornění:

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

Technický popis

Hmotnost	23 kg
Objemový proud vzduchu	2×74 l/s
Délka sací hadice	4 m
Délka	600 mm
Příkon	2760 W
Výška	920 mm
Čištění filtru	Poloautomatické čištění filtru ApClean
Pracovní hluk	73 dB(A)
Šířka	480 mm
Objem nádoby	65 l
Třída prašnosti – vysavač	L
Vakuum	254 mbar
Počet turbín	2
Délka kabelu	10 m
Označení výrobce	NT65APME
Jmenovitý rozměr přípojky	40 mm
Filtrační systém	Plochý skládaný filtr
Zvláštní znaky	Nádoba z ušlechtilé oceli
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Plochý skládaný filtr Vhodné pro typ vysavače NT65	072809 NT65
Gumová zkosená trubková tryska Jmenovitý rozměr přípojky DN40	078527 DN40
Sada filtračních sáčků 5dílná Vhodné pro typ vysavače NT65	072808 NT65
Štěrbínová tryska úzká, 13 mm Jmenovitý rozměr přípojky DN40	078528 DN40

