

Garant**Stranové štípací kleště na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková délka: 150mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	725490 150
GTIN	4062406130633
Třída artiklu	71B

Popis

Provedení:

Břity bez fazetky k lícovanému bez otřepovému stříhu. Hlava leštěná, ramena s plastovým pláštěm a otevírací pružinou.

Hlava 15° vyhnutá.

Použití:

K lícovanému odstřížení plastových vtoků (**není určeno pro kovy**).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Celková délka	150 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštěné
Hlava	vyhnuté (15°)
Atribut názvu produktu	KW

S otevírací pružinou	ano
Pro plasty	ano
Nastavitelný dorazový šroub	ano
Druh produktu	Řezací kleště