



Akumulátorové pájky, Označení výrobce: M12SI201C



Údaje o objednávce

Artikové číslo	073955 M12SI201C
GTIN	4058546029333
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Akumulátorová pájedla pro teplotní rozsah do 400 °C a topný výkon 90 W.

- **Dosahuje teploty použití pouze za 20–30 sekund.**
- **Hlavu je možné aretovat ve 3 polohách – 0°, 45°, 90°.**
- **Hrot pájky je vyměnitelný bez nástroje.**
- **Dvoubarevná LED: Zelené blikání znamená, že se přístroj nahřívá, zelené světlo znamená, že je přístroj připraven k provozu a červené světlo znamená, že je přístroj vypnutý, ale hrot pájky je ještě horký.**
- **Monitorování teploty za účelem konstantní teploty během použití.**
- **LED osvětlení pracovního prostoru.**
- **100% systémově kompatibilní s programem výrobků Milwaukee® M12.**

Rozsah dodávky:

Včetně 1 × Li-Ion akumulátoru 12 V / 2,0 Ah, nabíječky a přepravního kufříku.

Upozornění:

Vhodné akumulátory najdete pod č. 073814 vel. MB12.

Technický popis

Doba zahřívání	30 s
Označení výrobce	M12SI-201C
Topný výkon	90 W
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 12 V
Napětí akumulátorů	12 V

Kapacita akumulátoru	2 Ah
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Přepravní kufřík
Druh produktu	Pájedlo

Příslušenství

Li-Ion systém M4B2/M12B2 Typ akumulátoru MB12	073814 MB12
---	-------------