

Garant**Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63 A = 120, Ø upnutí D1: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	307533 8
GTIN	4045197727633
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Je možné axiální přestavení délky.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

- Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
- Ideální tlumící vlastnosti.
- Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.

Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.

Pro vrtání, tření a frézování.

K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Rozsah dodávky:

Včetně klíče s šestihrannou příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302165.

Technický popis

Ø D ₂	14 mm
------------------	-------

Délka vyložení rozměr A	120 mm
Upínací Ø D ₁	8 mm
Vnější Ø D	50 mm
L ₂	74 mm
Ø D ₃	22,4 mm
Upnutí	HSK-A 63 A = 120
Norma pro upínání	DIN 69893
Norma pro upínání	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro