

Garant**Pár rukavic, Velikost rukavice: 9**

Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 094325 9 |
| GTIN | 4062406131067 |
| Třída artiklu | 01H |

Popis

Provedení:

Žádná ze součástí, ani nosný materiál jako povlak **neobsahují silikon** (ověřeno v Fraunhofer Institut). Proto se ideálně hodí k použití v oblastech jako je automobilový průmysl nebo lakovny. Víceúčelové rukavice bez silikonu pro lehké průmyslové použití s velmi vysokou odolností proti oděru a přesto nabízející nezvyklý komfort. Nylonový nosný materiál se Spandexem z 15vláknové úpletové techniky a odolný polyuretanový povlak.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornění:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Technický popis

| | |
|--------------------|----------------------|
| Velikost rukavice | 9 |
| Ochranná kategorie | Kategorie II |
| Druh rukavic | Víceúčelové rukavice |
| Obsah | 12 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Vlastnost rukavice | bez látek omezujících smáčivost barev |
| Vlastnost rukavice | Bez silikonu |
| EN 388 | 3121A |
| Materiál nosiče | Nylon |
| Povlak | PU |
| varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní |
| Rozsah použití | Přesnost |
| Barva | modrá / oranžová |
| Technologie pletení | 15G |
| Použití | vícerázové |
| Třída ochrany proti pořezání | U |
| Druh produktu | Víceúčelové rukavice |