

Garant GRIDLINE

Pracovní stůl Vario s deskou Eluplan, tmavě šedá pojízdný s granitovou deskou, Velikosti: 1500**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	431310 1500
GTIN	4062406288105
Třída artiklu	41W

Popis**Provedení:**

Pojízdné měřicí pracoviště s granitovou deskou k mobilnímu použití. Měřicí a kontrolní deska ze znamenitého přírodního granitového kamene přesnost 0. Jemně zabroušeno diamantem pro kontrolu. Homogenní struktura bez vad. Odolný proti průhybu a zkrutu. Naprosto odolný proti rzi a působení kyselin, nízká tepelná vodivost. **Včetně závitového pouzdra nerezového M8. Pracovní deska Eluplan tmavá tloušťka 50 mm;** 2 mm silný plastový povlak s povrchem odolným vůči otěru a úderu. Povlak je antistatický, maximálně rezistentní vůči slabým kyselinám a louhům. Houževnatý povrch je zvláště vhodný pro citlivé díly. Hrany ze všech stran s náklížkem ABS. **Pojízdní nožní díly** ze čtyřhranné trubky každý je 2 kuličkovými vodícími kolečky, Ø 125 mm, s polyuretanovým povlakem, který nezanechává stopy. Vodící kolečka se západkou pro kolo a otočný věnec. Zadní stěny a odkládací police z ocelového plechu.

Rozsah dodávky:

Včetně granitové desky přesnost 0 630 x 400 mm, závitové pouzdro M8. Kompletně smontováno.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Zavěšení pro granitovou desku antracitová RAL 7016, korpus zásuvek světle šedý RAL 7035 (nelze konfigurovat).

Upozornění:

Příslušenství najdete v našem katalogu zařízení provozů, 3. svazek.

Technický popis

Pracovní deska tloušťka	50 mm
Délka granitové desky	630 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Řada	vario
Maximální nosnost s pojezdem	400 kg
Hmotnost	158 kg
Pracovní deska délka	1500 mm
Rovinnost	0,007 mm
Výška	850 mm
Šířka granitové desky	400 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Mobilní dílenský stůl