



Akumulátorový rázový utahovák, Typ: 71150764



Údaje o objednávce

Artikové číslo	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Třída artiklu	03F

Popis

Provedení:

Výkonný akumulátorový rázový utahovák s **bezkartáčovým motorem a elektronickým nastavením utahovacího momentu v 6 stupních**. Robustní celokovové rázové převodové ústrojí a ergonomická manipulace díky měkkému povrchu.

- **1/4 palce HEX přímé bitové upnutí.**
- **210 Nm maximální utahovací moment.**
- **Verze Select s multivoltovým rozhraním lze provozovat se všemi FEIN akumulátory Li-Ion (12-18 V).**

Výhoda:

Elektronické nastavení točivého momentu v 6 stupních.

Rozsah dodávky:

Bez akumulátoru a bez nabíječky, s kufrem L-BOXX. **Bez akumulátoru a bez nabíječky**, s přepravním kufrem.

Upozornění:

Vhodné akumulátory, nabíječky a základní sady najdete pod č. 073851 – 073866.

Technický popis

Obal	přepravní kufřík
Maximální utahovací moment	210 Nm
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Rozměry upínače nástrojů	1/4 palec
Typické použití	Heavy Duty
Označení výrobce	ASCD 18-200 W4
Hnací profil upínače nástrojů	HEX
Počet rázů	0 - 3000 min ⁻¹
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Fein typ E 18 V
Napětí akumulátorů	12 V
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	1 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Rázový utahovák

Příslušenství

Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073835 FE12
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073837 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V	073835 FE18
Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE12 V	073837 FE12