

**Mahr****Sada univerzálních digitálních posuvných měřitek i-wi IP 67, Rozsah měření: 200mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415552 200
GTIN	4059192057305
Třída artiklu	43A

**Popis****Provedení:**

Digitální univerzální posuvné měřítko lze použít pro různá vnitřní a vnější měření (zápichy, drážky, závity apod.). REFERENČNÍ měřicí systém ukládá a zachovává nastavenou nulovou polohu i po opětovném zapnutí. Funkce Lock brání vzniku chyb při měření v důsledku neúmyslného stisknutí ovládacích tlačítek.

Digitální posuvné měřítko s integrovaným bezdrátovým datovým rozhraním i-wi.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Posuvné měřítko, měřicí můstek na hloubky č. 415556, měrka spárová č. 415557, siloměr č. 415558, 6 párů měřicích nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů, včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Rádiový přijímač i-wi č. 498912.

**Technický popis**

Počet obsažených baterií	1
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Délka měřicí čelisti	48 mm

Rozlišení	0,01 mm
Mezní chyba	0,03 mm
Rozsah měření	0 - 200 mm
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Bezdrátový přenos dat	Software výrobce
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,3 mm
Norma	Výrobní norma
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Rozhraní	Rozhraní RS232C
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rádiový systém MAHR i-wi
Zajištění hodnot měření	Systém MAHR Reference-Lock
Měřicí technika	digitální
Materiál	ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	kalená
Obal	stabilní box
Kalibrování	A1
Kalibrování	C8
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

KalibrováníMeřicí můstek Typ B	023360 B
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Měrka spárová pro vnitřní měření 50 mm Typ 50	415557 50
Měřicí můstek na hloubky 75×7 mm Typ 75X7	415556 75X7
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Zařízení měřicí síly Typ M	415558 M