

## Mitutoyo

### Digitální absolutní úchylkoměry se vzorcem pro výpočet, Rozsah měření: 12,5mm



#### Údaje o objednávce

Artikové číslo	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Třída artiklu	44A

#### Popis

##### Provedení:

Multifunkční úchylkoměr s absolutním měřicím systémem. Naměřená hodnota zůstává uchována i po vypnutí. **S integrovaným vzorcem pro výpočty.**

##### Text upoutávky:

##### Datový výstup

##### Zap / vyp

##### Preset

##### Vyhodnocení tolerance / režim Funkce

##### Funkce přidržení naměřené hodnoty

##### Přepínání Zero / ABS

##### Funkce:

ABS / INC, PRESET, nulová poloha, hodnocení tolerance. Funkce přidržení naměřené hodnoty, funkce MAX / MIN. IP42: Je dána ochrana proti šikmo dopadající vodě (kapající voda), až 15° v porovnání s normální provozní polohou a ochrana proti vnikání cizích těles s  $\varnothing > 1$  mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

##### Použití:

K použití např. s různými měřicími můstky.

##### Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

**Zvláštní příslušenství:**

Datový kabel č. 497080, speciální dotyk č. 434900; 434910; 434915.

**Upozornění:**

$Ax + B + Cx - 1$  ( $x =$  dráha měření). Existuje možnost použít libovolné koeficienty.

**Technický popis**

Ø pouzdra	61 mm
Volitelný odečet	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
Ochranná třída IP	IP 42
Tloušťka pouzdra	39 mm
Kalibrování	C1
Rozsah měření	12,5 mm
Měřicí síla	≤ 1,5 N
Upínací stopka Ø h6	8 mm
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 CR2032
Počet obsažených baterií	1
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchyłka měření E MPE (rozsah měření)	0,003 mm
Norma	Výrobní norma
Rozhraní	Rozhraní USB
Rozhraní	Rozhraní Digimatic
Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Druh produktu	Úchylkoměr

**Služby**

Kalibrování Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023000 12,5
Kalibrace DAkkS Úchylkoměr analogový 0,01 a digitální 0,01 / 0,001 Maximální rozsah měření 12,5 mm	023010 12,5

## Příslušenství

Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB Typ	498975
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Připojovací kabel Typ D2	497080 D2
Magnetická zadní stěna pro úchylkoměry pro Ø pouzdra 58 mm	434836 58
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií CR2032	081560 CR2032
Připojovací kabel Typ USB2	497080 USB2
Meřicí můstek Maximální Ø obrobku 400 mm	425700 400
Ocelový dotyk Typ 2	434900 2
Připojovací kabel Typ D1	497080 D1
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Vysílač Typ S1	498966 S1
Meřicí můstek Maximální Ø obrobku 150 mm	425700 150
Meřicí můstek Maximální Ø obrobku 200 mm	425700 200