

Garant**Proříznuté redukční pouzdro s chlazením, Ø 20 mm, Ø upnutí D1: 8mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	302155 8
GTIN	4045197732675
Třída artiklu	31G

Popis

Provedení:

S drážkami chladícího kanálku.

Použití:

- **K vrtání, vystružování, frézování a ostření nástrojů.**
- **Maximální flexibilita díky redukci upínacího průměru.**
- **Nejvyšší disponibilní krouticí moment zaručuje vyšší objem obrábění než při přímém upnutí.**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 5 \mu\text{m}$ (systémová přesnost při $3 \times d$).**
- **Přesnost obvodové házivosti $\pm 2 \mu\text{m}$ (pro redukční pouzdro).**
- **Lze použít ve všech běžných hydraulických upínacích pouzdrech.**

Vhodné pro:

Hydraulické upínací pouzdro **s upínacím Ø 20 mm.**

Technický popis

Ø D	20 mm
Upínací Ø D ₁	8 mm
Atribut názvu produktu	Ø 20 mm
Systém přesné obvodové házivosti	5 μm
Druh produktu	Redukční pouzdro

