

NOVUS®**Elektrický sponkovač, Označení výrobce: J105EADHG****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078410 J105EADHG
GTIN	4009729016411
Třída artiklu	07E

Popis**Provedení:**

Ergonomický profesionální sponkovač pro precizní zarážení jemných a plochých drátěných sponek i hřebíků pro snadné použití.

- **Systém plnění pro rychlé a bezproblémové dobíjení.**
- **Distanční doraz pro paralelní umístování řad sponek.**
- **Nastavení síly úderu.**
- **Patentované bezpečnostní odblokování.**
- **Dobrý přístup i na zúžených místech.**
- **Průhled na sponky pro kontrolu naplnění.**

Univerzální elektrická sponkovačka (230 V / 16 A) s elektronickou regulací rázové síly. Délka kabelu 3 m.

Technický popis

Hmotnost	1,2 kg
Vhodný typ sponek	E, A, D, H, G
Označení výrobce	J-105
Maximální hloubka zarážení sponek	16 mm

Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Sponkovač

Příslušenství

Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078418 14
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078417 14
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm	078417 10
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 8 mm	078417 8
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm	078420 10
Sada sponek z jemného drátu5000dílná Maximální hloubka zarážení sponek 6 mm	078417 6
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 10 mm	078418 10
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078420 14
Sada hřebíků1000- resp. 2600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 16 mm	078419 16
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 6 mm	078418 6
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 8 mm	078420 8
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 6 mm	078420 6
Sada hřebíků1000- resp. 2600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 14 mm	078419 14
Sada sponek z jemného drátu1200- resp. 600dílná Maximální hloubka zarážení sponek 8 mm	078418 8