

Garant

Tool24 PickOne – Master systém EN, Počet celkových přihrádek: 448



Údaje o objednávce

Artikové číslo	979211 448
GTIN	4062406134143
Třída artiklu	9SA

Popis

Provedení:

Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootevřací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.

Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.

Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu. 4 varianty přihrádek, ideální pro výdej různě velkých artiklů a proměnlivého sortimentu produktů k výdeji.

Výhoda:

Hoffmann Group Connected

S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.

Rozsah dodávky:

Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic, **operační systém v angličtině.**

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obráťte se na svého odborného poradce.

Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.

Technický popis

Počet přihrádek A	320
Hloubka	875 mm
Výška	2000 mm
Počet přihrádek C	64
Šířka	1080 mm
Počet přihrádek B	32
Počet přihrádek D	32
Hmotnost	275 kg
Nosnost jedné přihrádky	2 kg
Série	Tool24 PickOne
Série	Hoffmann Group Connected
Série	Tool24 PickOne
Rozhraní	Hoffmann Group Connected
Operační systém	anglicky
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Systém pro výdej zboží