

Garant**Regalovy zebrik pojízdný 8 ks, Počet stupňů: 7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	935800 7
GTIN	4062406134211
Třída artiklu	91B

Popis**Provedení:**

Žebřík pojízdný k montáži u regálů. Když ho nepotřebujete, můžete žebřík postavit k regálovému zařízení a ušetřit tak místo. Stupně a sloupky z hliníku, odolné spojení stupňů a sloupků, 4násobně lemované. Včetně upínače Easyfix. Se 2 samoaretujícími brzdovými kolečky, Ø 80 mm. Tichý pojezd na horním konci.

Lakování:

Sloupky antracit RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Každý žebřík je **speciální výrobek. Je nutné vždy uvést maximální svislou výšku zavěšení.**

Délka žebříku: 1,85 m

Pracovní výška cca: 3 m

Maximální svislá závěsná výška do: 2,11 m

Vhodné pro výšku regálu: 2000 mm

Dolní, vnější šířka: 0,6 m

Vyložení: 0,85 m

Technický popis

Maximální svislá závěsná výška do	2,11 m
-----------------------------------	--------

Počet stupňů	7
Dolní, vnější šířka	0,6 m
Hmotnost	8,9 kg
Délka žebříku	1,85 m
Výška stupně	235 mm
Vyložení	0,85 m
Výška nosníku	25 mm
Pracovní výška cca	3 m
Šířka nosníku	73 mm
Vhodné pro výšku regálu	2000 mm
Druh produktu	Regálový žebřík

Příslušenství

GripStep nášlapný povlak vhodný pro výšku žebříku 7	935820 7
Držák s koncovým dorazem Typ L	935812 L
Držák s koncovým dorazem Typ R	935812 R
Vložený držák na hliníkovou trubku Typ 1	935811 1
Hliníková trubka eloxovaná, 3000 mm dlouhá Typ 1	935810 1