

Garant**Zešikmené štípací kleště pro elektroniku, SFW, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726670 125
GTIN	4062406133689
Třída artiklu	71B

Popis**Provedení:**

Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. břity induktivně kalené (62 – 64 HRC). Antireflexní povrch, matně tryskaný s vloženým kloubem a zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. **Dvousložkové rukojeti** z odvodného materiálu. **Vhodné dle ESD.**

Materiál:

CNC obrobena speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,5 mm
Šířka hlavy	10 mm
Délka břitu	10 mm
Celková délka	125 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	velmi jemá fazetka
Rukojeť	2složkové opláštění rukojeti
Výrobní postup	břity induktivně kalené (62 – 64 HRC)
Materiál	CNC obráběná speciální nástrojová ocel

Povrch	matně tryskaný
Atribut názvu produktu	SFW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště