



## Akumulátorový vrtací šroubovák, Typ: M18CBLDD-4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	070210 M18CBLDD-4
GTIN	4058546224844
Třída artiklu	03L

### Popis

#### Provedení:

**Akumulátorový vrtací šroubovák MILWAUKEE** silně průchodný akumulátorový 2chodový vrtací šroubovák s chodem R/L. Akumulátory REDLITHIUM™ se **sledováním jednotlivých buněk** a **ukazatelem nabití**. Robustní **kovová skříň převodovky** pro dlouhou životnost. **Kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC** s aretací vřetena. LED osvětlení pracovního prostoru. Rukojeť s potahem Softgrip pro vysoký uživatelský komfort. S bezúdržbovým bezkartáčovým motorem s vysokým krouticím momentem. **Elektronika REDLINK™** – bezpečné řízení zatížení s **ochranou proti přetížení** pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky.

#### Výhoda:

Elektronika REDLINK™.

#### Rozsah dodávky:

Včetně 2x M18 Red-Li-Ion akumulátorů, nabíječky M12-18C, spony na opasek a přepravního kufru.

#### Upozornění:

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky najdete od č. 073816, č. 073827 a č 073840.

### Technický popis

Napětí akumulátorů	18 V
Maximální vibrace dle EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální otáčky 2. stupně	1800 min <sup>-1</sup>
Maximální utahovací moment tvrdý	60 Nm
Označení výrobce	M18CBLDD-402C
Konstrukce motoru	Bezkartáčový motor
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Typické použití	Strong
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do oceli	13 mm
Kapacita akumulátoru	4 Ah
Maximální Ø vrtání spirálovým vrtákem do dřeva	52 mm
Hmotnost	1,8 kg
Rozsah upnutí rychloupínacího sklíčidla	1,5 - 13 mm
Maximální otáčky 1. stupně	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Obal	Přepravní kufřík
Počet obsažených akumulátorů	2
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Vhodné pro materiál	dřevo
Vhodné pro materiál	ocel
Druh produktu	Vrtací šroubovák

## Příslušenství

Základní sada akumulátorů Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Úhlový šroubovací nástavec Typ WB1	073920 WB1
Úhlový šroubovací nástavec Typ OSD2	073920 OSD2