

**3M****Kotouč pro hrubé čištění (SiC), XT-RD PRO, Ø kotouče: 115mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	566726 115
GTIN	4054596605725
Třída artiklu	53M

## Popis

### Provedení:

Brusné kotouče se syntetickým nylonovým rounem, rovnoměrně nasyceným brusným zrnem. Velmi **hrubá struktura rouna**, se nezanáší ani při silných a měkkých povlacích.

Extrémně tvrdé a agresivní provedení rouna vytváří hrubší finiš při velmi vysokém čistícím účinku. Velmi **dlouhá životnost, také při použití na hranách**.

### Použití:

Pro odstraňování rzi, laku, čištění svarů a odstraňování povrchových nečistot.

**S talířem ze skelného vlákna pro přímé upnutí** na úhlovou brusku.

### Upozornění:

Kotouče pro hrubé čištění pro přímé brusky viz č. 556270 a násl.

## Technický popis

Doporučené otáčky	5000 - 7000 min <sup>-1</sup>
Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Maximální počet otáček	11000 min <sup>-1</sup>
Zkratka brusiva	SiC

Stupeň tvrdosti	velmi tvrdý
Stupeň jemnosti	velmi hrubý
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Popis tvaru	plochý
Atribut názvu produktu	XT-RD PRO
Maximální obvodová rychlost	60 m/s
Druh produktu	hrubé čisticí rouno