



## Tvrdokovový příklepový vrták SDS-max, Ø×celková délka: 14X340mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	789204 14X340
GTIN	3165140961134
Třída artiklu	76K

### Popis

#### Provedení:

#### Speciální geometrie tvrdokovových destiček pro delší životnost.

TARGET TIP TECHNOLOGY – Ostřejší vyhnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné prokluzování po povrchu, agresivnější do železobetonu a vyšší rychlost vrtání. Certifikace PGM - potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky, a to jak pro chemické, tak pro mechanické kotvy. Velké odváděcí prostory pro rychlé odvádění vyvrtaného materiálu a snižování tření.

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem od Ø 16 mm.

#### Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

#### Upozornění:

Nová generace SDS-max-8X se svařenou plnou tvrdokovovou hlavou.

Stopka: SDS Max

Délka spirály: 200 mm

### Technický popis

Celková délka	340 mm
Délka spirály	200 mm
Ø	14 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	příklepové vrtání
Stopka	SDS Max
Druh produktu	Vrták do kamene

