

Garant GRIDLINE

Závěsná skříň na stěnu s posuvnými dveřmi s průzorem, Šířka v G: 80



Údaje o objednávce

Artikové číslo	943907 80
GTIN	4062406136413
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Uchycení polic je možné v rastru 25 mm. Zadní stěna s děrováním □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro upevnění háků a držáků GARANT easyFix. S rukojetí z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné cylindrickým zámkem. Na přání k dodání také s uzavřenou zadní stěnou. Na horní straně skříně kabelová průchodka. Se střední stěnou. Vhodné police č. 943914 vel. 40.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic a upevňovacího materiálu.

Lakování:

Rám světle šedá RAL 7035, dvířka signální modrá RAL 5005, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Různé stěny mohou vyžadovat různý upevňovací materiál. To by se mělo před použitím vyjasnit s klientem. Jednotlivé police pod č. 943914.

Technický popis

Výška	600 mm
Hmotnost	66 kg
Užitná šířka	1950 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná hloubka	325 mm
Šířka	2000 mm

Technický list

Hloubka	400 mm
Počet polic	2
Užitná výška	463 mm
ComfortClose	ne
Šířka v G	80
Hloubka v G	16
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	65 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	250 kg
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Závěsná skříň na stěnu

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/943907-80>