



Kotníkové pracovní boty černé VD 3800 SST SF ESD, S3 NB, Velikost bot EU: 42



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 092667 42 |
| GTIN | 4044348591369 |
| Třída artiklu | 09C |

Popis

Provedení:

Bezpečnostní boty s technologií VARIO Multiflex® pro nízkou hmotnost bot.

- **Svrchní materiál z velmi lehkého a hladkého mikrovlákna.**
- **Prodyšná funkční výstelka.**
- **Stélka z pravé kůže.**
- **Komfortní vložka do bot ERGO-SOFT ESD.**
- **Ochrana před elektrostatickým výbojem (ESD).**

Bezpečnostní boty VARIO DYNAMICS SST s tepelně odolnou (do cca 220 °C) a **obzvláště neklouzavou perbunanovou podrážkou (SST-STEITZ SURE STEP).**

- **Perbunanová podešev Athletic ESD, stříbřitě šedá.**

Obuv a šněrovací obuv s textilní ochranou proti proslápnutí.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Upozornění:

Široké provedení XB pod č. 092668.

Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Třída ochrany: S3

Materiál ochranné špičky prstů: Hliník

Bezpečnost proti proslápnutí: Textil

Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky): Více než 200 °C

Izolace proti chladu: do -20 °C

Norma: Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191

Technický popis

| | |
|--|---|
| Bezpečnost proti proslápnutí | Textil |
| Izolace proti chladu | do -20 °C |
| Materiál ochranné špičky prstů | Hliník |
| Třída ochrany | S3 |
| Velikost bot EU | 42 |
| Odolnost podrážky vůči kontaktnímu teplu (bod tavení podrážky) | Více než 200 °C |
| Norma | Vložky do bot typově testovány dle DGUV normy 191 |
| Pohlaví | pánské |
| Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD |
| Druh produktu | Bezpečnostní holínky |