

Sada měřicích nástrojů, Počet nástrojů: 7**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	952048 7
GTIN	2050002004054
Třída artiklu	91A

Popis**Provedení:**

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. **Krycí vrstva antracit**, spodní **kontrastní šedá barva** signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 952048: 1 ks
Posuvné měřítko HOLEX noniusové č. 410200 vel. 150: 1 ks
Příložný úhelník HOLEX č. 452600 vel. 150×100: 1 ks
Tvrdokovová rýsovací jehla HOLEX č. 458800 vel. TK: 1 ks
Ocelové měřítko HOLEX č. 461805 vel. 300: 1 ks
Svinovací metr GARANT č. 462201 vel. 2,5: 1 ks
Skládací metr WIHA č. 466200 vel. 2: 1 ks
Hliníková vodováha HOLEX č. 467435 vel. 400: 1 ks

Technický popis

Hmotnost	1,083 kg
Hloubka v G	24
Hloubka	600 mm
Šířka	150 mm
Počet nástrojů	7
Šířka v G	6
Provedení	s měřidlem

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka	30 mm
Míra naplnění zásuvky v G	6x24
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrzené pěny

Příslušenství

Příložný úhelník přesnost 2 Délka ramen 150X100 mm	452600 150X100
Hliníková vodováha Délka 400 mm	467435 400
Ocelové ohebné měřítko, úzké, nerezové matované se stupnicí na zadní straně Celková délka 300 mm	461805 300
Svinovací metr s průzorem Délka pásma 2,5 m	462201 2,5
Posuvné měřítko nonius 1/20 Rozsah měření 150 mm	410200 150
Rovná tvrdokovová rýsovací jehla Typ	458800
Plastový skládací metr Délka 2 m	466200 2
Vložka z tvrzené pěny pro sady nářadí Vhodný pro sadu vložek s tvrzené pěny 952048	952001 952048