

Garant GRIDLINE

Sada dělicích lišt s drážkami / dělicích příček, 20×20G, Výška čela zásuvek / typ: 125/3**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	950320 125/3
GTIN	4062406152710
Třída artiklu	9GB

Popis**Provedení:**

Okrajové lišty, dělicí lišty s drážkami a dělicí příčky z plastu. Dělicí lišty s drážkami se spolehlivě zaklesnou do otvorů v zásuvce. Dělicí příčky se zasunou do dělicích lišt s drážkami.

Organizéry vyplní celou zásuvku 20×20G.

Vhodné pro:

Zásuvky 20×20G.

Obsah:

Sada okrajových lišt č. 951570: 1 × vel. 125

Dělicí lišty s drážkami č. 951520: 2 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 4G vel. 951741: 3 × vel. 125

Násuvná dělicí přepážka 8G vel. 951781: 4 × vel. 125

Technický popis

Výška	100 mm
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky v G	20
Užitná plocha zásuvek v G	Držák
Vhodné pro užitnou šířku zásuvky	500 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky	500 mm
Vhodné pro zásuvky s výškou čela	125 mm
Vhodné pro užitnou hloubku zásuvky v G	20

Hmotnost	1,232 kg
Atribut názvu produktu	20x20G
Druh produktu	Dělicí příčka do zásuvky

Příslušenství

Násuvné dělicí přepážkyŠířka 8G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951781 125
Dělicí lišty s drážkamiHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951520 125
Okrajové lišty s drážkami, 2dílná sadaHloubka 20G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951570 125
Násuvné dělicí přepážkyŠířka 4G vhodné pro zásuvky s výškou čela 125 mm	951741 125